



## Haakse slijper GWX, Type: GWX13-125S



### Bestelgegevens

Bestelnummer	P07350 GWX13-125S
GTIN	3165140962292
Artikelklasse	03C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Eenvoudige wisseling van haakse-slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.**
- **Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.**
- **Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd.**

#### Levering:

Extra handvat, beschermkap, kartonnen doos.

### Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Wattage	1300 W
Gewicht	2,4 kg
Bijzonderheid	Speed Selection
Bijzonderheid	Vibration-Control
Toerentalbereik	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Verpakking	Karton
Fabrikantnummer	GWX 13-125S

Energievoorziening

Netvoeding

Producttype

Haakse slijper