

**Machinetap HSS-E-PM vorm B 6G, TiAlN, M: M12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132725 M12
GTIN	4045197649096
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.****Tolerantieklasse: ISO 3 / 6G****Voordeel:****Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.****Toepassing:**Voor werkstukken, die van een **galvanische beschermlaag** worden voorzien of door harden licht krimpen.**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 132721-132724.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E PM

Norm: DIN 376

Tolerantieklasse: ISO 3 6G

Draadspoed: 1,75 mm

Totale lengte L_{tot} : 110 mm

Schacht-Ø: 9 mm

Kerngat-Ø: 10,2 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	10,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Aansnijdingshoek	50 graden

Draadspoed	1,75 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Schacht-Ø	9 mm
Totale lengte L _{tot.}	110 mm
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Snijmateriaal	HSS E PM
Draaddiepte	36 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M12
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen