



Machinetap HSS-E vorm CS, TiN, M: M3



Bestelgegevens

Bestelnummer	132700 M3
GTIN	4045197072467
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Geleidingsdeel met smeergroeven, maar zonder spaangroeven.

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

(Vorm CS) 2 – 3-gang-aansnijding – **met schilaansnijding. Tolerantieklasse: ISO 2 6H**

Voordeel:

Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,5 mm

Totale lengte L_{tot} : 56 mm

Schacht-Ø: 3,5 mm

Kerngat-Ø: 2,5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Kerngat-Ø	2,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3 mm
Draadspoed	0,5 mm
Norm	DIN 371

Schacht-Ø	3,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	56 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	9 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	CS
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen