



## Geleidepen, Maat / pen-Ø: 0/9mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	156750 0/9
GTIN	4033591016217
Artikelklasse	16C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Geleidepen vast:** gasgenitreerd, fijngedraaid.

**Roterende pen:** oppervlaktegehard, geslepen.

Maat 01/2,4 tot 1/8,4 – **geleidepen vast.**

Gr. 1/8,5 tot 1/18 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Gr. 2/11,5 tot 2/13 – **geleidepen vast.**

Gr. 2/14 tot 2/32 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

#### Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepenen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.

### Technische beschrijving

totale lengte	59 mm
Pen-Ø	9 mm
Schacht-Ø	4 mm
Producttype	Geleidepen