

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,8 mm
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX 10T308ZEER
Soort	HB9740
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		