

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9745, Type: TI


Bestelgegevens

Bestelnummer	213072 TI
GTIN	4062406355487
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Programmeerradius bij $a_{p\max}$: 1,6 mm

Voeding f_z per tand: 0,5 mm

Plaatdikte S: 3.97 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Type	TI
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX 10T308ZEER

Soort	HB9745
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	0,6 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		