

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Programmeerradius bij $a_{p\max}$: 1,6 mm

Voeding f_z per tand: 0,9 mm

Plaatdikte S: 3.97 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f_z per tand	0,9 mm
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX 10T308ZEER

Soort	HB9640
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		