

Garant**ANGX GARANT 10T308ZESR, HB9715, Type: HART****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213068 HART
GTIN	4062406355463
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdig wisselplaten met 2 snijkanten. Krachtige substraten en innovatieve snijkantgeometrieën garanderen optimale productieresultaten.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$.

Programmeerradius bij $a_{p\max}$: 1,6 mm

Voeding f_z per tand: 0,5 mm

Plaatdikte S: 3.97 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Type	HART
Voeding f_z per tand	0,5 mm
Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	ANGX GARANT 10T308ZESR

Soort	HB9715
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	0,4 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,6 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt	80 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	50 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
GG(G)	geschikt	355 m/min	K
Lucht	geschikt		