



## Machinetap HSS-E vorm CS, TiN, M: M4



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 132700 M4     |
| GTIN          | 4045197072474 |
| Artikelklasse | 11H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Met schilaansnijding.

**Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.

Geringe neiging tot materiaaloplossing.

(Vorm CS) 2 – 3-gang-aansnijding – **met schilaansnijding. Tolerantieklasse: ISO 2 6H**

#### Voordeel:

**Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.**

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,7 mm

Totale lengte  $L_{tot.}$ : 63 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Kerngat-Ø: 3,3 mm

### Technische beschrijving

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Aantal spaangroeven | 3         |
| Draadspoed          | 0,7 mm    |
| Aansnijdingshoek    | 50 graden |
| Schroefdraad-Ø      | 4 mm      |
| Aantal snijkanten Z | 3         |
| Kerngat-Ø           | 3,3 mm    |
| Norm                | DIN 371   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Schacht-Ø                       | 4,5 mm                                  |
| Totale lengte L <sub>tot.</sub> | 63 mm                                   |
| Tolerantieklasse                | ISO 2 6H                                |
| Snijmateriaal                   | HSS E                                   |
| Draaddiepte                     | 12 mm                                   |
| Draadsoort                      | M                                       |
| Draadafmeting                   | M4                                      |
| Coating                         | TiN                                     |
| Flankhoek                       | 60 graden                               |
| Schroefdraadnorm                | DIN 13                                  |
| Aansnijdingsvorm                | CS                                      |
| Schacht                         | Cilinderschacht met h9                  |
| Inwendige koeling               | nee                                     |
| Toepassing bij boringtype       | tot 3xD bij doorlopend gat              |
| Snijrichting                    | rechts                                  |
| Type schroefdraadgereedschap    | Machinetap voor de dynamische bewerking |
| Gekleurde ring                  | groen                                   |