



Hand-krachtmeetgereedschap DFC, Meetbereik: 2500N



Bestelgegevens

Bestelnummer	479027 2500
GTIN	2050002071568
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel krachtmeetgereedschap met kleurendisplay voor nauwkeurige meting van de trek- en drukkracht. Robuuste spuitgietbehuizing.

- **Weergave van actuele kracht- en piekwaarde.**
- **Programmeerbare functietoetsen.**
- **Tolerantiegrenswaardencontrole met optische en akoestische weergave.**
- **Meetwaardegeheugen.**
- **Statistische evaluatie van opgeslagen waarden.**
- **Interface voor exporteren van gegevens.**
- **Weergave omschakelbaar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Overdracht van meetwaarden via Bluetooth mogelijk.**
- **Gemiddelde krachtwaarde in de loop der tijd.**

Levering:

Transportkoffer, laadstekker met USB-kabel, accessoires (drukplaat, haak, punt, vin, V-groef, verlengstuk).

Accessoires:

Handmatige testbanken nr. 479029.

Technische beschrijving

Lengte	191 mm
Nauwkeurigheid	0,1 %
Hoogte	42 mm
Meetbereik	250 - 2250 N
Breedte	84 mm
Resolutie	0,25 N
Meetwaardegeheugen	99
Energievoorziening	Accuvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Krachtmeetgereedschap