

**Machinetap HSS-E vorm B, TiCN, M: M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132720 M6
GTIN	4045197072573
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Geleidingsdeel met smeergroeven**, maar zonder spaangroeven.Als bijzonder hoge eisen worden gesteld aan hardheid en taaierheid. **Tolerantieklasse: ISO 2 6H****Voordeel:****Bijzonder stabiel, optimale eigengeleiding.****Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!**

Aanbevolen opvolgers zijn nr. 132721-132724.

Draadsoort: M

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1 mm

Totale lengte L_{tot} : 80 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aansnijdingshoek	50 graden
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	5 mm
Schroefdraad-Ø	6 mm

Draadspoed	1 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte L _{tot.}	80 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	18 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6
Coating	TiCN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	groen