

**Amerikaanse overall Highline, lesteen / zwart, Confectiemaat DE: 54****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091332 54 |
| GTIN | 4030913068657 |
| Artikelklasse | 06I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Frisse en moderne collectie **Highline** met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.

Tuinbroek met verstelbare taille.

- **Bovenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Veiligheidsgespen aan de schouderbanden.**

Omschrijving:

- **Twee ingezette voorzakken.**
- **Elastiek in de band.**
- **Gulp met ritssluiting.**
- **Dubbel vak voor duimstok.**
- **Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.**
- **Zak voor mobiele telefoon.**
- **Twee kniezakken met gekleurde applicaties.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Amerikaanse overall in de kleurencombinatie **korenblauw / marine** onder nr. 091331.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zak op bovenstuk | met klep en klittenbandsluiting |
| Broeksluiting | Ritssluiting |
| Aantal kniezakken | 2 |
| Pijpafsluiting | recht, open |
| Materiaal | Katoen, polyester |
| Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja |
| Aantal dijbeenzakken | 1 |
| Aantal zijzakken | 2 |
| Aantal vakken voor duimstok | 2 |
| Steeksluiting | Veiligheidsgespen aan de schouderbanden |
| Vak voor mobiele telefoon | ja |
| Maat FR | 50 |
| Zijzakken | ingezet |
| Confectiemaat DE | 54 |
| Serie | Highline |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen |
| Materiaalsamenstelling | 65% Polyester |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 |
| Kleding standaard | UV-standaard 801 |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |

| | |
|-------------|---------------------------|
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C |
| Kleur | leisteel / zwart |
| Producttype | Tuinbroek |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Kniekussens standaard1 paar Type KNEE | 091802 KNEE |
|---------------------------------------|-------------|