

**Morseconusruimer, ongecoat, MK: MK3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Artikelklasse	120

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rechtgegroefd, met cilindrische schacht en vierkant.

**Toepassing:**

Voor het ruimen van conische of trapsgewijs voorbereide boringen voor morseconusschachten.

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	16 mm
Totale lengte L	146 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	96 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 204
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt