



## Metaallintzaag 27×3660, Tanden per inch: 5/8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	173750 5/8
GTIN	4045197254184
Artikelklasse	16F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag** met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).  
**Extreem harde tandpunten, flexibele drager.**

#### Toepassing:

**Combivertanding 0°** – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

**Combivertanding 10° – Universeel** voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

**Normale vertanding 0°** – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

**Normale vertanding 10°** – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

#### Opmerking:

**Inlopen van een nieuwe band:** zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

### Technische beschrijving

Dikte	0,9 mm
-------	--------

Breedte	27 mm
Lengte	3660 mm
Spaanhoek	0 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag