

HOLEX**Metaallintzaag 27×3660, Tandens per inch: 3/4H****Bestelgegevens**

Bestelnummer	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Artikelklasse	12S

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX – productielintzaag met grote zaagcapaciteit.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

Lengte	3660 mm
Breedte	27 mm

Dikte	0,9 mm
Spaanhoek	10 graden
Vertanding	combi
Snijmateriaal	HSS Co 8
Producttype	Metaallintzaag