

**Geleidepen, Maat / pen-Ø: 2/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156750 2/19
GTIN	4033591016835
Artikelklasse	16C

Omschrijving**Uitvoering:**

Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.

Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.

Maat 01/2,4 tot 1/8,4 – **geleidepen vast.**

Gr. 1/8,5 tot 1/18 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Gr. 2/11,5 tot 2/13 – **geleidepen vast.**

Gr. 2/14 tot 2/32 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepenen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.

Technische beschrijving

Pen-Ø	19 mm
totale lengte	105 mm
Schacht-Ø	10 mm
Producttype	Geleidepen