



Geleidepen, Maat / pen-Ø: 1/15mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 156750 1/15 |
| GTIN | 4033591016613 |
| Artikelklasse | 16C |

Omschrijving

Uitvoering:

Geleidepen vast: gasgenitreerd, fijngedraaid.

Roterende pen: oppervlaktegehard, geslepen.

Maat 01/2,4 tot 1/8,4 – **geleidepen vast.**

Gr. 1/8,5 tot 1/18 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Gr. 2/11,5 tot 2/13 – **geleidepen vast.**

Gr. 2/14 tot 2/32 – **roterende pen met koelvloeistofboring.**

Toepassing:

Bij gebruik van de roterende geleidepenen (met koelvloeistofboring) maat 1 en maat 2 in houder nr. 156720 maat 1/20 wordt de koelvloeistof voor optimale spaanafvoer direct naar de snijkant geleid.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|------------|
| Pen-Ø | 15 mm |
| totale lengte | 79 mm |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Producttype | Geleidepen |