

Garant**Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 2X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132830 2X0,25
GTIN	4045197072900
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:
Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 374
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspoed: 0,25 mm
Totale lengte L: 45 mm
Schacht-Ø D_s: 1,4 mm
Kerngat-Ø: 1,75 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	1,75 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,25 mm
Schacht-Ø D _s	1,4 mm
Totale lengte L	45 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374

Draaddiepte	6 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2x0,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		