

Garant**Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 2,5X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132830 2,5X0,35
GTIN	4045197072917
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 0,35 mm

Totale lengte L: 50 mm

Schacht-Ø D_s: 1,8 mm

Kerngat-Ø: 2,15 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	2,5 mm
Kerngat-Ø	2,15 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,35 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	1,8 mm
Totale lengte L	50 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374

Draaddiepte	7,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2,5×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		