

**Garant****Handruimer instelbaar, Nominale Ø DC: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160500 7
GTIN	4045197250636
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tot 5 mm rechtgegroefd, vanaf 6 mm met **linkse spiraal** 7 – 8°. Het lichaam van de ruimer is gesleufd en kan door een schroef over een afstand van ca. 1/100 van de ruimer-Ø worden gespreid (bijv. 20mmØ = 0,2 mm).

**Toepassing:**

Voor het ruimen van doorlopende boringen tot een geringe overmaat. De rechtgegroefde ruimers alleen voor boringen zonder onderbreking gebruiken. In 'ontspannen' toestand bewaren.

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	66 mm
Schacht-vierkant □	5,6 mm
Totale lengte L	107 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	38 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 859
Spiraelhoek	7-8 graden
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		