

**Garant****Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 24X2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 132830 24X2   |
| GTIN          | 4045197073280 |
| Artikelklasse | 11H           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.**

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklassie: ISO 2 6H

Draadspoed: 2 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Schacht-vierkant □: 14,5 mm

Kerngat-Ø: 22 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Schroefdraad-Ø           | 24 mm    |
| Aantal spaangroeven      | 3        |
| Draadspoed               | 2 mm     |
| Aantal snijkanten Z      | 3        |
| Kerngat-Ø                | 22 mm    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Totale lengte L          | 140 mm   |
| Schacht-vierkant □       | 14,5 mm  |
| Tolerantieklassie        | ISO 2 6H |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Norm                         | DIN 374                                    |
| Draaddiepte                  | 72 mm                                      |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M24x2                                      |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend)       | beperkt geschikt | 13 m/min       | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 15 m/min       | P        |
| Olie                          | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                  | beperkt geschikt |                |          |