

**Metaallintzaag 34×4570, Tanden per inch: 2/3H****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 173861 2/3H |
| GTIN | 2050001710130 |
| Artikelklasse | 16F |

Omschrijving**Uitvoering:**

RÖNTGEN – bi-alfa-kobalt: bimetalen hoogrendement-lintzaag met **drager van verenstaal** met een hoog chroomgehalte en kobaltgelegeerde (M42) HSS-tandpunten (67 – 69 HRC).
Extreem harde tandpunten, flexibele drager.

Toepassing:

Combivertanding 0° – Zeer trillingsarm, voor een groot doorsnedebereik (voor buizen en profielen, massief materiaal tot maximaal 70 mm).

Combivertanding 10° – Universeel voor een groot doorsnedebereik (voor massief materiaal vanaf 50 mm).

Normale vertanding 0° – Voor kleine tot middelgrote doorsnedes tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte.

Normale vertanding 10° – Voor grotere doorsnedes vanaf 50 mm ingrijpingslengte.

Opmerking:

Inlopen van een nieuwe band: zie GARANT verspaningshandboek nr. 110010 en infopagina.

Technische beschrijving

| | |
|-------|--------|
| Dikte | 1,1 mm |
|-------|--------|

| | |
|---------------|----------------|
| Lengte | 4570 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Spaanhoek | 10 graden |
| Vertanding | combi |
| Snijmateriaal | HSS Co 8 |
| Producttype | Metaallintzaag |