

Garant**Handruimer instelbaar, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 160600 18 |
| GTIN | 4045197250919 |
| Artikelklasse | 110 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.

Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Verstelbereik Ø | 18 - 21 mm |
| Nominale Ø D _c | 18 mm |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |
| Snijlengte L _c | 65 mm |
| Totale lengte L | 178 mm |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Phillips-bit |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--|--------------|----------------|----------|
|--|--------------|----------------|----------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt |
| Olie | geschikt |
| droog | beperkt geschikt |