

**Garant****Handruimer instelbaar, Ø DC: 6,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160600 6,4
GTIN	4045197250827
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.

Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.

**Technische beschrijving**

Verstelbereik Ø	6,4 - 7,2 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	32 mm
Totale lengte L	110 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt