

 Atlas Copco

Haakse persluchtslijper, Type: G2511-125



Bestelgegevens

Bestelnummer	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse slijpers met groot vermogen, waarvan het toerental tijdens bedrijf ook onder belasting nauwelijks daalt. De veiligheidsstarter voorkomt onbedoeld inschakelen. Haakse slijpers, eenhands, in ergonomische lichtgewicht uitvoering, composiet-behuizing, in de lengte verstelbaar aansluitstuk voor eenvoudige toegang in kleine ruimtes, asvergrendeling en snelle verstelling van de beschermkap. **M14-opname**.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	1,77 kg
Fabrikantnummer	G2511-125
Maximale vibratie volgens EN	6,5 m/s ²

Maximale luchtbehoefte	1020 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale schijf-Ø	125 mm
Afgegeven vermogen	900 W
Geluidsproductie	84 dB(A)
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Haakse slijper