

**Pengatruimer 1:50, ongecoat, Nominale Ø DC: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	161200 8
GTIN	4045197088932
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Conisch oplopende snijkanten (1 mm per 50 mm lengte).

Maat 1,2 – 2,5 – **rechte groef.Vorm A.**

Maat 3 – 25 – **spiraalgroef.Vorm B.**

Toepassing:

Voor het ruimen van conische boringen met de hand voor conische pennen volgens ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Advies:

Voor uitgangsboringen conische pengatboor nr. 116310 gebruiken.

Technische beschrijving

kleine Ø D ₃	7,9 mm
grote Ø D ₂	10,8 mm
Nominale Ø D _c	8 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Totale lengte L	180 mm
Snijlengte L _c	145 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 9
Conusverhouding	1:50

Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		