

Garant**Handruimer instelbaar, Nominale Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 160500 18 |
| GTIN | 4045197250735 |
| Artikelklasse | 110 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Tot 5 mm rechtgegroefd, vanaf 6 mm met **linkse spiraal** 7 – 8°. Het lichaam van de ruimer is gesleufd en kan door een schroef over een afstand van ca. 1/100 van de ruimer-Ø worden gespreid (bijv. 20mmØ = 0,2 mm).

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen tot een geringe overmaat. De rechtgegroefde ruimers alleen voor boringen zonder onderbreking gebruiken. In 'ontspannen' toestand bewaren.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominale Ø D _c | 18 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 112 mm |
| Schacht-vierkant □ | 14 mm |
| Totale lengte L | 188 mm |
| Snijlengte L _c | 68 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | DIN 859 |
| Spiraelhoek | 7-8 graden |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Phillips-bit |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |