

**Conische ruimer 1:10, Kleine × grote Ø: 15X35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	161000 15X35
GTIN	4045197088833
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

Toepassing:

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs vooorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.

Technische beschrijving

grote Ø D ₂	35 mm
kleine Ø D ₃	15 mm
Schacht-vierkant □	22,4 mm
Totale lengte L	250 mm
Snijlengte L _c	200 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:10
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		