

Garant**Handruimer instelbaar, Ø DC: 15,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	160600 15,5
GTIN	4045197250902
Artikelklasse	110

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.

Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	15,5 mm
Verstelbereik Ø	15,5 - 18 mm
Schacht-vierkant □	8 mm
Snijlengte L _c	60 mm
Totale lengte L	166 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt
Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Olie	geschikt
droog	beperkt geschikt