

**Conische ruimer 1:10, Kleine × grote Ø: 3X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	161000 3X10
GTIN	4045197088802
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

Toepassing:

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs voorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.

Technische beschrijving

kleine Ø D ₃	3 mm
grote Ø D ₂	10 mm
Schacht-vierkant □	6,3 mm
Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L _c	70 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:10
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		