

**Haakse mini-persluchtslijper, Type: 52294****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079325 52294
GTIN	616026522947
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Haakse minislijper met krachtige persluchtmotor, maximumtoerental 20000 1/min. **Spantang-Ø 6 mm**. Te gebruiken als hoekfrees of met steunschijf nr. 554090. 7°-hoekkop, tandwielloos.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Opmerking:

Het 3M Roloc®-minislijpsysteem Ø 55/75 mm vindt u onder nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	75 mm
Maximale luchtbehoefte	1050 l/min
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Geluidsproductie	79 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN	1,3 m/s ²

Gewicht	1 kg
Afgegeven vermogen	522 W
Minimale schijf-Ø	50 mm
Fabrikantnummer	52294
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Schuurschijf984F Korrelgrootte 60	554006 60
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 120	554024 120
Schuurschijf984F Korrelgrootte 36	554006 36
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 280	554008 280
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 120	554018 120
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 180	554008 180
Combidisc® SchuurschijfDiamant Korrelgrootte 220	554033 220
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 80	554012 80
Schuurschijf984F Korrelgrootte 36	554005 36
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 120	554019 120
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 120	554023 120
Schuurschijf984F Korrelgrootte 80	554005 80
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 50	554018 50
Schuurschijf787C Korrelgrootte 36	554016 36
Schuurschijf984F Korrelgrootte 80	554006 80
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 280	554009 280
Schuurschijf787C Korrelgrootte 80	554014 80
Schuurschijf787C Korrelgrootte 60	554016 60
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 80	554023 80

Schuurschijf237AA Korrelgrootte 400	554009 400
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 600	554008 600
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 60	554018 60
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 60	554013 60
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 36	554018 36
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 80	554018 80
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 60	554024 60
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 60	554019 60
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 80	554019 80
Schuurschijf787C Korrelgrootte 120	554016 120
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 60	554023 60
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 600	554009 600
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 36	554013 36
Combidisc® SchuurschijfDiamant Korrelgrootte 60	554033 60
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 36	554023 36
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 36	554019 36
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 120	554009 120
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 80	554024 80
Schuurschijf787C Korrelgrootte 80	554016 80
Schuurschijf984F Korrelgrootte 60	554005 60
Schuurschijf787C Korrelgrootte 36	554014 36
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 120	554013 120
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 120	554008 120
Combidisc® SchuurschijfDiamant Korrelgrootte 120	554033 120
Combidisc® Schuurschijf(SiC) Korrelgrootte 36	554024 36
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 60	554012 60
Schuurschijf787C Korrelgrootte 60	554014 60
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 80	554013 80
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 36	554012 36

Schuurschijf237AA Korrelgrootte 180	554009 180
Schuurschijf237AA Korrelgrootte 400	554008 400
Schuurschijf(CER) Korrelgrootte 120	554012 120
Schuurschijf(ZA) Korrelgrootte 50	554019 50
Schuurschijf787C Korrelgrootte 120	554014 120