

**Conische ruimer 1:10, Kleine × grote Ø: 5X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	161000 5X15
GTIN	4045197088819
Artikelklasse	120

Omschrijving**Uitvoering:**

Rechtgegroefde handruimer met conisch oplopende snijkanten (1 mm per 10 mm lengte).

Toepassing:

Voor het ruimen van conisch of trapsgewijs vorbewerkte boringen zonder onderbreking. Niet voor cilindrische boringen.

Technische beschrijving

grote Ø D ₂	15 mm
kleine Ø D ₃	5 mm
Schacht-vierkant □	10 mm
Totale lengte L	140 mm
Snijlengte L _c	100 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:10
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		