

**Garant****APHT 060204 FR, PKD, Type: ALU**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Artikelklasse	21L

## Omschrijving

**Uitvoering:**

PKD-freeswisselplaat met één snijkant.

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p,max} = 4$  mm. **$a_{p,max} = 2,5$  mm.**

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,1 mm

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,1 mm
Serie	Softcut®
Type	ALU
ISO-code wisselplaat	APHT 060204 FR
Soort	PKD

Snijmateriaal	PKD
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1000 m/min	N
CuZn	geschikt	800 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		