

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:

PKD-freeswisselplaat met één snijkant.

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p,max} = 6$ mm. **$a_{p,max} = 3,5$ mm.**

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Serie	Softcut®
Hoekradius	0,4 mm
Type	ALU
ISO-code wisselplaat	APHT 133504 FR
Soort	PKD

Snijmateriaal	PKD
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	1000 m/min	N
droog	geschikt		