



Machinetap HSS-E vorm B, ongecoat, MF: 18X1,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	132840 18X1,5
GTIN	4045197073747
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2 6H

Draadspoed: 1,5 mm

Totale lengte L: 110 mm

Schacht-Ø D_s: 14 mm

Schacht-vierkant □: 11 mm

Kerngat-Ø: 16,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	16,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	18 mm
Draadspoed	1,5 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D _s	14 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Draaddiepte	54 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M18×1,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		