

Garant**NC-ruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale Ø DC: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162951 1,5
GTIN	4045197366016
Artikelklasse	110

Omschrijving**Uitvoering:**

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Opmerking:

Voor **passing H7** zie nr. 162900 en 163000.

Voor ruimers in 1/100 - afmetingen zie nr. 162902.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	1,5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm/omw,
Afkoppellengte L ₁	15 mm
Schachttolerantie	h6
Schacht-Ø D _s	2 mm
Totale lengte L	40 mm
Snijlengte L _c	8 mm
Ø-Bereik	1,42 - 1,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Overmaat op nominale Ø	0,05 - 0,1 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm

Inwendige koeling	nee
Schacht	DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	20 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	5 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	5 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	5 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	13 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		