



## Rechte persluchtslijpers, Type: 48325



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079443 48325
GTIN	616026483255
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Dynabrade – rechte persluchtslijpers.

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. **Tandwielloze, compacte** 300 watt rechte slijper met een maximumtoerental van **25000 1/min**. Toerentalbewaking voor constant toerental onder belasting. Het voorgeschakelde filter verlengt de levensduur van het gereedschap.

#### Levering:

Inclusief benodigde nippels.

### Technische beschrijving

Gewicht	0,41 kg
Maximaal toerental	25000 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Lengte	202 mm
Maximale luchtbehoefte	648 l/min
Geluidsproductie	79 dB(A)
Spantang-Ø	6 mm

Afgegeven vermogen	298 W
Fabrikantnummer	48325
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper

---

## Accessoires

Spantang Type 01497	079449 01497
---------------------	--------------