

**Re-Bo****Metaalcirkelzaagblad fijn, ongecoat, Ø×dikte: 50X0,2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	175000 50X0,2
GTIN	4045197242631
Artikelklasse	17A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm Ø en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840. <strong>DIN 1837 A fijngetand</strong> met hoektand vorm A. Rechte tanden met relatief kleine tandgronden.

### Toepassing:

Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.

### Opmerking:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

## Technische beschrijving

Dikte	0,2 mm
Boring-Ø	13 mm
Ø	50 mm
Aantal tanden Z	128

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 1837
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	11 m/min	M
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		