

Re-Bo**Metaalcirkelzaagblad fijn, ongecoat, Ø×dikte: 80X0,8mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	175000 80X0,8
GTIN	4045197242983
Artikelklasse	17A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle bladen hebben vrijloop aan de zijkant omdat ze hol geslepen zijn. Alle bladen van 200 mm Ø en de zeer smalle bladen zijn uitgevoerd met een kraag om het asgat voor extra stabiliteit. Nauwkeurigheid, tandvorm en vrijloop aan de zijkant voldoen aan DIN 1840. DIN 1837 A fijngetand met hoektand vorm A. Rechte tanden met relatief kleine tandgronden.

Toepassing:

Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.

Opmerking:

Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.

Technische beschrijving

Boring-Ø	22 mm
Ø	80 mm
Dikte	0,8 mm
Aantal tanden Z	128

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 1837
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	11 m/min	M
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		