

**Rechte persluchtlijpers, Type: 52669****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079443 52669
GTIN	616026526693
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:****Dynabrade – rechte persluchtlijpers.**

Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep. **Tandwiellose, krachtige 750 watt rechte slijper** met een maximumtoerental van **20000 1/min. Gepatenteerde toerentalbewaking** voor constant toerental, ook onder belasting.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Technische beschrijving

Spantang-Ø	6 mm
Lengte	221 mm
Fabrikantnummer	52669
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	1254 l/min
Afgegeven vermogen	744 W
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²

Geluidsproductie	79 dB(A)
Gewicht	1 kg
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang Type 50016	079449 50016
---------------------	--------------