


**Garant****Basisrail, Type: 450****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 361115 450    |
| GTIN          | 4045197809261 |
| Artikelklasse | 310           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwarsleuven voor uitlijnen op de machinetafel.

De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105 – 361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123 – 361137. GARANT ZeroClamp-boringen standaard aangebracht. Steekmaat 200 mm.

**T.b.v.:**

Spanmodules nr. 361105 – 361110.

**Accessoires:**

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

**Opmerking:**

Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.

Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.

**Technische beschrijving**

|           |        |
|-----------|--------|
| Lengte L  | 454 mm |
| Breedte B | 125 mm |
| Hoogte H  | 48 mm  |
| Gewicht   | 17 kg  |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Aantal ZC-boringen      | 5                  |
| Geschikt voor kleurcode | Xpent1-2           |
| Serie                   | Xpent              |
| Uitvoering              | Nulpuntspansysteem |
| Producttype             | Uitlijnhulp        |

## Accessoires

|  |                  |
|--|------------------|
| Adapterplaat Voor type 450                                     | 361170 450       |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 18 mm | 375365 18        |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 22 mm | 375365 22        |
| ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16                   | 360025 18M16     |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 16 mm | 375365 16        |
| ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138               | 360025 18M16/138 |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 12 mm | 375365 12        |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 14 mm | 375365 14        |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 24 mm | 375365 24        |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 28 mm | 375365 28        |
| Spanklemstuk Type CS1  | 361165 CS1       |
| Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 10 mm | 375365 10        |
| Spanklemstuk Type CS0  | 361165 CS0       |