


Garant**Basisrail, Type: 550****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361115 550
GTIN	4045197809278
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwars sleuven voor uitlijnen op de machinetafel.

De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105 – 361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123 – 361137. GARANT ZeroClamp-boringen standaard aangebracht. Steekmaat 200 mm.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105 – 361110.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

Opmerking:

Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.

Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

Lengte L	554 mm
Hoogte H	48 mm
Gewicht	21 kg
Breedte B	125 mm

Aantal ZC-boringen	3
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Serie	Xpent
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Producttype	Uitlijnhulp

Accessoires

Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 22 mm	375365 22
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 12 mm	375365 12
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 16 mm	375365 16
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 28 mm	375365 28
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 14 mm	375365 14
Adapterplaat Voor type 550	361170 550
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16	360025 18M16
Spanklemstuk Type CS0	361165 CS0
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 18 mm	375365 18
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 10 mm	375365 10
Spanklemstuk Type CS1	361165 CS1
Afgezet T-groefstuk geslepen Groefmaat b1 van de machine 24 mm	375365 24
ZeroClamp spanpen met binnendraad Type 18M16/138	360025 18M16/138