

Garant**Opzetbek pendelend, Voor type: 125****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 361127 125 |
| GTIN | 4045197809384 |
| Artikelklasse | 310 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gecoat, gehard en geslepen.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140 – 361149.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Opmerking:

Montageadvies op **spanmodule vast**.

Geschikte tegenbek nr. 361125.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|----------|
| Beklengte l | 68,5 mm |
| Bekhoogte h | 45 mm |
| Geschikt voor kleurcode | Xpent1-2 |
| Hoogte h ₁ | 25 mm |
| Bekbreedte b | 125 mm |
| Lengte l ₁ | 12 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| Pendelhoek | 15 graden |
| Producttype | Bankschroefbekken |