

**Garant****Grip-opzetbek star, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361128 125
GTIN	4045197809391
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238 – 361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

**T.b.v.:**

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	125 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	40 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Bekhoogte h	40 mm
Beklengte l	78,5 mm
Lengte l <sub>1</sub>	40 mm
Producttype	Bankschroefbekken

