

Garant**Grip-opzetbek pendelend, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361129 125
GTIN	4045197809407
Artikelklasse	310

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van de klemstukken nr. 361160 7 en 361238 – 361250. Voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105 – 361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Opmerking:

Montageadvies op **spanmodule vast**.

Geschikte tegenbek nr. 361128.

Technische beschrijving

Bekhoogte h	40 mm
Geschikt voor kleurcode	Xpent1-2
Bekbreedte b	125 mm
Beklengte l	78,5 mm
Lengte l ₁	40 mm
Pendelhoek	30 graden

Producttype

Bankschroefbekken