

**Garant****GARANT Softcut® HSI-fasenrees 45°, met boring, Ø D: 53,9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Toepassing:**

Geschikt voor voorwaarts en achterwaarts afschuinen.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SO.T1205.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 3,0** met steel nr. **674252 gr. 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Serie	Softcut®
Maximale faselengte l	22 mm
kleinste Ø D	53,9 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
geschikte wisselplaat	SO.T 120504 PDER
Opnameboring-Ø	27 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	65 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
grootste $\varnothing D_1$	85 mm
Maximale fasehoogte h	15 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfreese

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219833
---------------------------------	--------