

HOLEX**Afbraamschijf '2 in 1', Schijf-Øxschijfbreedte: 150X6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5050 150X6 |
| GTIN | 4045197809834 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

Open structuur; homogene opbouw; reukarm slijpen; glasvezelversterkingsweefsel voor maximale arbeidsveiligheid en koel slijpend; asgat-Ø 22,23 mm. Het ijzer-, zwavel- en chloorgehalte ligt onder 0,1%, daardoor geschikt voor het bewerken van roestvrije staalsoorten (RVS). Voor toepassing op elektrische en pneumatische haakse slijpers.

- **Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.**
- **Vormen: Afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)**
- **Slijphoek 20° tot 30°**
- **Toepassing: Op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.**

Afbraamschijf voor **staal en RVS** met **hoge standtijd** en grote afneemcapaciteit.
als 560500.

Specificatie:

A30Q-BF (als 560500) voor staal en RVS met lange standtijd en grote afneemcapaciteit.

Inhoud:

40 stuks / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Schijf-Ø | 150 mm |
| Boring-Ø | 22,23 mm |
| Schijfbreedte | 6 mm |
| Inhoud | 40 |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Specificatie | A30Q-BF |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Staal |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |

droog

geschikt

Accessoires

Afbraamschijf'2 in 1' Schijf-Øxschijfbreedte 150X6 mm

560500 150X6