

**Garant**
**GARANT Softcut® fasenfrees MTC, met boring, Hoek  $\gamma$ : 75graden**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215540 75
GTIN	4045197809728
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

**Toepassing:**

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

**Opmerking:**

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215321– 215398.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale faselengte l	29,5 mm
Wisselplaatschroevenset	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	60 mm
Maximale fasebreedte b	7,6 mm
Maximale fasehoogte h	28,5 mm
geschikte wisselplaat	AP.T 1335..
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3

Hoek $\gamma$	75 graden
Opnameboring- $\emptyset$	16 mm
grootste $\emptyset D_1$	35 mm
kleinste $\emptyset D$	19 mm
Serie	Softcut®
Voeding per tand bij $h_{\max}$	0,11 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219826
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2