

**Garant**
**GARANT Softcut® fasenfrees MTC, met boring, Hoek  $\gamma$ : 30graden**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215540 30
GTIN	4045197809698
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

**Toepassing:**

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

**Opmerking:**

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215321– 215398.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
Maximale fasebreedte b	25,5 mm
geschikte wisselplaat	AP.T 1335..
Maximale faselengte l	29,5 mm

Wisselplaatschroevenset	219826 (8IP; 2,2 Nm)
kleinste Ø D	17 mm
Maximale fasehoogte h	14,7 mm
Hoek $\gamma$	30 graden
grootste Ø D <sub>1</sub>	69 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	52 mm
Serie	Softcut®
Voeding per tand bij h <sub>max</sub>	0,2 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219826
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2