



LED-EX accuwerk lamp, Type: NOVA-EXR



Bestelgegevens

Bestelnummer	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werk lamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.

Krachtige en robuuste led-EX accuwerk lamp.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

Zertifiseerd für ATEX-Zone: **Gas** 1 en 2, **Staub** 21 en 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Levering:

Inclusief laadkabel 5 m.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	3,35 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding

Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Accuspanning	21,6 V
Brandduur stand 2	4 h
Lichtstroom stand 2	4000 lm
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	3900 g
Lichtbron	Led-module
Kleurtemperatuur	6000 K
IP-klasse	IP 65
Lampen vervangbaar	nee
CRI-waarde	80
ATEX-zone	Zone 21
ATEX-zone	Zone 1
Totale breedte	261 mm
Brandduur	2 h
Totale hoogte	130 mm
Totale lengte	270 mm
Lichtstroom	2000 lm
Fabrikantnummer	NOVA EX R
Producttype	Werklamp